


# Torcia plasma CP200



Art. 1232 - 1232.10



Art. 1234 - 1234.10 - 1235

## Dati tecnici

| Art.                                                                                | 1232 - 1232.10<br>1234 - 1234.10<br>1235 | Dati tecnici<br>Specifications                                   | S CE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
|  | 200A 60%<br>160A 100%                    | Fattore di servizio (10 min. 40° C)<br>Secondo norme IEC 60974.1 |      |
|  | 6 m (18 ft)                              | Lunghezza torcia (art. 1232 - 1234)                              |      |
|                                                                                     | 9 m (27 ft)                              | Lunghezza torcia (art. 1232.10 - 1234.10)                        |      |
|                                                                                     | 4 m (12 ft)                              | Lunghezza torcia (art. 1235)                                     |      |
|  | 4,760 Kg                                 | Peso art. 1232                                                   |      |
|                                                                                     | 5,700 Kg                                 | Peso art. 1232.10                                                |      |
|                                                                                     | 6,150 Kg                                 | Peso art. 1234                                                   |      |
|                                                                                     | 7,600 Kg                                 | Peso art. 1234.10                                                |      |
|                                                                                     | 3,850 Kg                                 | Peso art. 1235                                                   |      |

## Accessori e parti di consumo



| Art.    | Descrizione                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1232    | Torcia manuale Cebora CP200 MAC m. 6. Attacco rapido. Raffreddamento ad acqua.                                             |
| 1232.10 | Torcia manuale Cebora CP200 MAC m. 9. Attacco rapido. Raffreddamento ad acqua.                                             |
| 1234    | Torcia diritta Cebora CP200 DAC m. 6. Attacco rapido. Raffreddamento ad acqua. <b>Schermata.</b>                           |
| 1234.10 | Torcia diritta Cebora CP200 DAC m. 9. Attacco rapido. Raffreddamento ad acqua. <b>Schermata.</b>                           |
| 1235    | Torcia diritta Cebora CP200 DAC m. 4. Attacco rapido. Raffreddamento ad acqua. <b>Schermata.</b> Per unità HV16 (art. 482) |
| 1355    | Corpo torcia per torce manuali                                                                                             |
| 1357    | Corpo torcia per torce diritte                                                                                             |
| 1842    | Confezione ugelli Ø 1,0 mm (10 pezzi). Uso da 20 a 50 Amp.                                                                 |
| 1843    | Confezione ugelli Ø 1,3 mm (10 pezzi). Uso da 40 a 90 Amp.                                                                 |
| 1844    | Confezione ugelli Ø 1,6 mm (10 pezzi). Uso da 80 a 120 Amp.                                                                |
| 1845    | Confezione ugelli Ø 1,8 mm (10 pezzi). Uso da 110 a 150 Amp.                                                               |
| 1367    | Elettrodi (10 pezzi). Uso da 20 a 200 Amp.                                                                                 |
| 1905    | Portaugello                                                                                                                |
| 1386    | Confezione molle distanziali (5 pezzi) per torce manuali CP200 MAC                                                         |
| 1416    | Confezione distanziali a due punte (3 pezzi) per torce manuali CP200 MAC                                                   |
| 1508    | Estrattore per elettrodo                                                                                                   |
| 1397    | Diffusori inox (5 pezzi)                                                                                                   |
| 164     | Kit compasso per torce manuali CP200 MAR                                                                                   |
| 156     | Carrello compasso per torce manuali CP200 MAR                                                                              |