

# Torcia plasma CP91 MAR - CP90 DAR



Art. 1214 - 1214.20 - (1215)



Art. 1218.50 - 1218.90

## Dati tecnici

| Art.                                                                                | 1214 - 1214.20<br>1215<br>1218.50 - 1218.90 | Dati tecnici<br>Specifications                                   | S CE |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
|  | 90A 60%<br>50A 100%                         | Fattore di servizio (10 min. 40° C)<br>Secondo norme IEC 60974.1 |      |
|  | 6 m (18 ft)                                 | Lunghezza torcia (art. 1214 - 1215 - 1218.50)                    |      |
|                                                                                     | 12 m (36 ft)                                | Lunghezza torcia (art. 1214.20 - 1218.90)                        |      |
|  | 3,150 Kg                                    | Peso art. 1214                                                   |      |
|                                                                                     | 4,730 Kg                                    | Peso art. 1214.20                                                |      |
|                                                                                     | 2,600 Kg                                    | Peso art. 1215                                                   |      |
|                                                                                     | 4,750 Kg                                    | Peso art. 1218.50                                                |      |
|                                                                                     | 7,850 Kg                                    | Peso art. 1218.90                                                |      |

## Accessori e parti di consumo



| Art.    | Descrizione                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1214    | Torcia manuale Cebora CP91 MAR m. 6. Attacco rapido.                                                                        |
| 1214.20 | Torcia manuale Cebora CP91 MAR m. 12. Attacco rapido.                                                                       |
| 1215    | Torcia manuale Cebora CP91 MAR m. 6. Attacco fisso.                                                                         |
| 1218.50 | Torcia diritta Cebora CP90 DAR m. 6. Attacco rapido. <b>Schermata.</b>                                                      |
| 1218.90 | Torcia diritta Cebora CP90 DAR m. 12. Attacco rapido. <b>Schermata.</b>                                                     |
| 1358    | Corpo torcia per torce manuali CP91 MAR                                                                                     |
| 1348    | Corpo torcia per torce diritte CP90 DAR                                                                                     |
| 1847    | Confezione ugelli lunghi Ø 1,0 mm (10 pezzi). Per taglio a contatto (solo per torcia manuale CP91 MAR). Uso da 20 a 50 Amp. |
| 1848    | Confezione ugelli lunghi Ø 1,2 mm (10 pezzi). Uso da 45 a 70 Amp.                                                           |
| 1849    | Confezione ugelli lunghi Ø 1,3 mm (10 pezzi). Uso da 45 a 90 Amp.                                                           |
| 1368    | Confezione elettrodi lunghi (5 pezzi). Uso da 20 a 90 Amp                                                                   |
| 1510    | Confezione diffusori (2 pezzi)                                                                                              |
| 1907    | Portaugello con protezione                                                                                                  |
| 1404    | Confezione distanziali a due punte (3 pezzi) (solo per torcia manuale CP91 MAR)                                             |
| 163     | Kit compasso per torce manuali CP91 MAR                                                                                     |
| 153     | Carrello compasso per torce manuali CP91 MAR                                                                                |